

Garant**TDAT 070102, Categorie: HB7410**

Date comandă

Numărul de comandă	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Clasa articolului	21I

Descriere

TDAT 070102 HB7410 Categorie: HB7410

Sfărâmbător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Categorie	HB7410
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de aşchii	TIS
Materialul sculei	Carbura

Aplicația principală	Ti
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDAT 070102
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire