

**Garant****GCCT 060204, Categorie: HB7125-1****Date comandă**

Numărul de comandă	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Clasa articolului	211

**Descriere**

GCCT 060204 HB7125-1 Categorie: HB7125-1  
Sfărâmător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 140 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 140 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,23 mm/rot
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VS
Categorie	HB7125-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GCCT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire