

Garant**TDAT 070101, Categorie: HB7125-1**

Date comandă

Numărul de comandă	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Clasa articolului	21I

Descriere

TDAT 070101 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 140 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm
Rază la colț	0,1 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7125-1
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	VS
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Aplicația principală	M

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 140 m/min
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDAT 070101
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire