

**Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115020 1-10
GTIN	4045197024114
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Increment	0,5 mm
Număr de burghie	19
Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2

Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 10 mm	114000 10

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5