



## Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire, ER 16, Ø nominal de strângere d: 4,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	309404 4,5
GTIN	2050001767714
Clasa articolului	39Y

### Descriere

#### Execuție:

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 60 bar!) și duze de stropire.

<®>**Strat de protecție împotriva coroziunii FAHRION®:**<!--®-->

- **Bucșa elastică este acoperită complet, chiar și pe suprafețele funcționale.**
- **Mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.**

#### Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

#### Notă:

**FAHRION®** Bucșe elastice similar ISO 15488-A.

### Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	4,5 mm
Suport	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 μm
Tip	4031 E

Ø exterior D	16,7 mm
Lungimea totală L	27,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică