




Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire, ER 16, Ø nominal de strângere d: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	309372 8
GTIN	2050001766823
Clasa articolului	33F

Descriere

Execuție:

Concentricitatea sistemului și precizia de re poziționare în **3 μm** (3×D, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

Protecție contra coroziunii: Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Cu **etanșare** pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar) și **duze de pulverizare**.

Similar ISO 15488-A.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	8 mm
Suport	ER 16

Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	$\leq 2 \mu\text{m}$
Tip	425 E
\varnothing exterior D	16,7 mm
Lungimea totală L	27,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică