

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Bucșă elastică ER, ER 8, Ø nominal de strângere d: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308878 5
GTIN	2050001767042
Clasa articolului	39Y

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate.

**Protecție contra coroziunii:** bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Notă:**

**Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).**

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	5 mm
Suport	ER 8
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 5 µm
Tip	4004 E
Ø exterior D	8,5 mm

Lungimea totală L	13,6 mm
Tip produs	Bucșă elastică