

Garant

**Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații,
L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/12mm**

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302415 20/12 |
| GTIN | 4045197701398 |
| Clasa articolului | 31P |

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (RI) până la maxim 80 bar. Inclusiv șurub de reglare pe lungime. **Un miez de carbură amplasat** în prelungire amortizează vibrațiile care apar și le reduce. Turație maximă admisă 8.000 min⁻¹.

Avantaj:

- **Se evită vibrațiile în sistemul de prindere.**
- **Suprafețe mai bune ale piesei.**
- **Se îmbunătățește durabilitatea sculelor.**

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Ø găurii D ₁ | 12 mm |
| Ø cozii d | 20 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Lungimea totală L | 210 mm |
| Caracteristici nume produs | L = 210 mm |
| Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari |
| Oscilație | Amortizat |
| Tip produs | Prelungitor |

