

**Garant****Freză frontală la 43° tip Octo, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213300 32/3
GTIN	4045197701992
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză frontală la 43° cu posibilitatea utilizării de până la 8 tășuri pentru fiecare plăcuță amovibilă.

**Aplicație:**

Suprafețele obținute sunt de o calitate superioară datorită geometriei pozitive deosebite. Freză frontală cu așchiere fină.

**Notă:**

Pentru **a utiliza** toate cele 8 tășuri, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu răsucită în direcția indicată**.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: **(Z = 8)**,

$a_{p \max}$  3,5 mm: **(Z = 7)**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	16 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	OF.. 050405
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø tăişului $D_c$	32 mm
Ø exterior maxim $D_{max}$	41 mm
Număr de dinți Z	3
Unghi de reglare $\kappa$	43 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	43 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219808
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8