

Garant**Freză frontală la 43° tip Octo, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213300 63/5
GTIN	4045197702012
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză frontală la 43° cu posibilitatea utilizării de până la 8 tășuri pentru fiecare plăcuță amovibilă.

Aplicație:

Suprafețele obținute sunt de o calitate superioară datorită geometriei pozitive deosebite. Freză frontală cu așchiere fină.

Notă:

Pentru **a utiliza** toate cele 8 tășuri, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu răsucită în direcția indicată**.

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø orificiu prindere	22 mm

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Ø tăişului D_c	63 mm
Ø exterior maxim D_{max}	72 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	OF.. 050405
Număr de dinți Z	5
Unghi de reglare κ	43 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	43 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219808