

Garant

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14 mm


Date comandă

Numărul de comandă	302417 25/14
GTIN	4045197701923
Clasa articolului	31P

Descriere
Execuție:

Cu gaură pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (RI) până la maxim 80 bar. Inclusiv șurub de reglare pe lungime. **Un miez de carbură amplasat** în prelungire amortizează vibrațiile care apar și le reduce. Turație maximă admisă 8.000 min⁻¹.

Avantaj:

- **Se evită vibrațiile în sistemul de prindere.**
- **Suprafețe mai bune ale piesei.**
- **Se îmbunătățește durabilitatea sculelor.**

Oscilație: Amortizat

Ø D₂: 20 mm

Descriere tehnică

Ø cozii d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Ø găurii D ₁	14 mm
Lungimea totală L	300 mm
Caracteristici nume produs	L = 300 mm
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Accesorii portsculă cu strângere rapidă

