

**Garant****Scaun rotativ de birou, tapițerie din țesătură, cu glisor și inel pentru picior, înalt****Date comandă**

Numărul de comandă	965042
GTIN	4045197702166
Clasa articolului	91Z

**Descriere****Execuție:**

Scaun rotativ ergonomic de lucru, cu **tehnică sincron**.

**Stofa** moale, Mesh a scaunului și spătarului este **confortabilă** și **permite pielii să respire**. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Scaun (lățime x adâncime): 470 x 450 mm.

Înălțimea spătarului: 600 mm.

Interval de reglare a spătarului: 60 mm.

Reglarea scaunului pe adâncime: 40 mm.

Capacitate portantă: 120 kg.

Spațiu liber de mișcare a brațelor datorită spătarului înalt și îngust.

**Standard:**

**DIN 68877**

**Notă:**

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.

**Descriere tehnică**

Suport lombar	da
Standard	DIN 68877
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	40 mm
Materialul suprafeței de așezare	Material textil Mesh
Înălțimea spătarului	600 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Culoarea materialului scaunului	negru
Capacitate portantă	120 kg
Mecanică sincron	da
Interval de reglare a spătarului	60 mm
Lățimea scaunului	470 mm
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel de picior
Adâncimea scaunului	450 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Pereche de brațe adaptabile	da
Reglarea spătarului cu contact permanent	da
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	640 - 890 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

## Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	962518
Pereche de brațe multifuncționale pentru scaunul rotativ de lucru GARANT Tip	965047