

Garant**Scaun rotativ de lucru, spumă integrală, cu role, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă	965030
GTIN	4045197702111
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Scaun rotativ ergonomic de lucru, cu **tehnică sincron**.

Spuma moale integrală din șezutul scaunului și din spătar este ușor de întreținut, lavabilă, **robustă** și rezistentă la acizi ușori și baze, precum și la acțiunea forțelor mecanice. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Scaun (lățime×adâncime): 470×450 mm.Înălțimea spătarului: 600 mm.Interval de reglare a spătarului: 60 mm.Reglarea scaunului pe adâncime: 40 mm.Capacitate portantă: 120 kg.

Spațiu liber de mișcare a brațelor datorită spătarului înalt și îngust.

Roți duble cu frână, cu suprafețe moi de rulare din poliuretan.

Execuție text publicitar:

- **Design ergonomic funcțional.**
- **Suport lombar.**
- **Tehnică sincron.**
- **Spațiu liber de mișcare pentru brațe datorită spătarului înalt și îngust.**
- **Picior din aluminiu, în formă de stea cu cinci brațe.**
- **Scaun și spătar din spumă integrală moale.**
- **Ușor de întreținut, lavabil, robust și rezistent la acizii ușori și acțiunile mecanice.**

Standard:**DIN 68877**

Descriere tehnică

Rezistent, în anumite condiții, la acizi și baze ușoare	da
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	40 mm
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Capacitate portantă	120 kg
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	da
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul spătarului	Spumă integrală
Suport lombar (pentru discurile intervertebrale)	da
Adâncimea scaunului	450 mm
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Reglare continuă pe înălțime	da
Standard	DIN 68877
Reglarea spătarului cu contact permanent	da
Lățimea scaunului	470 mm
Mecanică sincron	da
Pereche de brațe adaptabile	da
Materialul suprafeței de așezare	Spumă integrală
Înălțimea spătarului	600 mm
Culoarea materialului scaunului	negru
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	480 - 630 mm

Tip produs

Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Role de schimb(1 set = 5 buc.)

962517

Pereche de brațe multifuncționale pentru scaunul rotativ
de lucru GARANT Tip

965047