

Garant**Taburet de lucru, material textil, cu role, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă

965060

GTIN

4045197702425

Clasa articolului

91Z

Descriere**Execuție:**

Taburet rotativ confortabil cu **tapițerie din țesătură** moale de tip mesh, confortabilă și care lasă aerul să circule.

Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranță cu gaz comprimat, cu **inel de destindere**. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Ø suprafeței de așezare 350 mm. Capacitate portantă: 120 kg.

Roți duble cu frână, cu suprafețe moi de rulare din poliuretan.

Standard:**DIN 68877****Notă:**

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.

Descriere tehnică

Materialul suprafeței de așezare

Material textil Mesh

Ø scaunului

350 mm

Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Standard	DIN 68877
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuția piciorului în stea	Set de role
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Capacitate portantă	120 kg
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	470 - 630 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Role de schimb(1 set = 5 buc.)	962517
--------------------------------	--------