

Garant**Scaun rotativ de birou, tapițerie din țesătură, cu glisor, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă	965041
GTIN	4045197613462
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Scaun rotativ ergonomic de lucru, cu **tehnică sincron**.

Stofa moale, Mesh a scaunului și spătarului este **confortabilă** și **permite pielii să respire**. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Scaun (lățime x adâncime): 470 x 450 mm.

Înălțimea spătarului: 600 mm.

Interval de reglare a spătarului: 60 mm.

Reglarea scaunului pe adâncime: 40 mm.

Capacitate portantă: 120 kg.

Spațiu liber de mișcare a brațelor datorită spătarului înalt și îngust.

Execuție text publicitar:

- **Design ergonomic funcțional.**
- **Suport lombar.**
- **Tehnică sincron.**
- **Spațiu liber de mișcare pentru brațe datorită spătarului înalt și îngust.**
- **Picior din aluminiu, în formă de stea cu cinci brațe.**

Standard:

DIN 68877

Notă:

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.

Descriere tehnică

Materialul suprafeței de așezare	Material textil Mesh
Execuția piciorului în stea	Glisor
Adâncimea scaunului	450 mm
Interval de reglare a spătarului	60 mm
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	40 mm
Mecanică sincron	da
Suport lombar	da
Culoarea materialului scaunului	negru
Lățimea scaunului	470 mm
Capacitate portantă	120 kg
Standard	DIN 68877
Înălțimea spătarului	600 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Pereche de brațe adaptabile	da
Reglarea spătarului cu contact permanent	da
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	490 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Pereche de brațe multifuncționale pentru scaunul rotativ
de lucru GARANT Tip

965047

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)

962518