

Garant**Taburet de lucru, spumă integrală, cu role, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă	965050
GTIN	4045197702197
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Taburet rotativ confortabil din **spumă integrală**, ușor de întreținut, lavabil, **robust** și rezistent la acizi ușori și baze.

Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranță cu gaz comprimat, cu **inel de destindere**. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Ø suprafață de așezare 350 mm.

Capacitate portantă: 120 kg.

Roți duble cu frână, cu suprafețe moi de rulare din poliuretan.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Materialul suprafeței de așezare	Spumă integrală
Culoarea materialului scaunului	negru

Ø scaunului	350 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul scaunului este rezistent, în anumite condiții, la acizi și baze ușoare	da
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Capacitate portantă	120 kg
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Ø piciorului în formă de stea	690 mm
Standard	DIN 68877
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	470 - 630 mm
Tip produs	Taburet