

**Garant****Scaun rotativ de lucru, material textil, cu role, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă	965040
GTIN	4045197702142
Clasa articolului	91Z

**Descriere****Execuție:**

Scaun rotativ ergonomic de lucru, cu **tehnică sincron**.

**Stofa** moale, Mesh a scaunului și spătarului este **confortabilă** și **permite pielii să respire**. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Scaun (lățime x adâncime): 470 x 450 mm.

Înălțimea spătarului: 600 mm.

Interval de reglare a spătarului: 60 mm.

Reglarea scaunului pe adâncime: 40 mm.

Capacitate portantă: 120 kg.

Spațiu liber de mișcare a brațelor datorită spătarului înalt și îngust.

Roți duble cu frână, cu suprafețe moi de rulare din poliuretan.

**Execuție text publicitar:**

- **Design ergonomic funcțional.**
- **Suport lombar.**
- **Tehnică sincron.**
- **Spațiu liber de mișcare pentru brațe datorită spătarului înalt și îngust.**
- **Picior din aluminiu, în formă de stea cu cinci brațe.**
- **Scaun și spătar din material textil moale Mesh.**
- **Confortabil, permite pielii să respire.**

**Standard:****DIN 68877****Notă:**

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.

**Descriere tehnică**

Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	40 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Interval de reglare a spătarului	60 mm
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Culoarea materialului scaunului	negru
Materialul suprafeței de așezare	Material textil Mesh
Mecanică sincron	da
Suport lombar	da
Capacitate portantă	120 kg
Înălțimea spătarului	600 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Standard	DIN 68877
Lățimea scaunului	470 mm
Adâncimea scaunului	450 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Pereche de brațe adaptabile	da
Reglarea spătarului cu contact permanent	da
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	480 - 630 mm

Tip produs

Scaun rotativ pentru birou

---

**Accesorii**Pereche de brațe multifuncționale pentru scaunul rotativ  
de lucru GARANT Tip

965047

Role de schimb(1 set = 5 buc.)

962517