

Garant**Taburet de sprijin, spumă integrală, cu role, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă	965070
GTIN	4045197702456
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Scaun moale cu blocare. Spătarul ergonomic înalt de 120 mm favorizează poziția corectă.

Picioarul în formă de stea cu 5 brațe asigură stabilitate atât așezat, cât și în picioare.

Scaun din spumă integrală moale și comodă.

Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Descriere tehnică

Cu spătar	da
Culoarea materialului scaunului	negru
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Execuția rozelor	Role duble cu frână

Standard	DIN 68877
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Capacitate portantă	120 kg
Înălțimea spătarului	120 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul suprafeței de așezare	Spumă integrală
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	nu
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	470 - 630 mm
Tip produs	Taburet de sprijin

Accesorii

Role de schimb(1 set = 5 buc.)	962517
--------------------------------	--------