

**Set de burghie elicoidale HSS Cod 114000 în cutie, neacoperit, Tip: 1-10,5****Date comandă**

Numărul de comandă	115000 1-10,5
GTIN	4045197024053
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Format prin **roluire**, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea și conicitatea miezului.

Fără proeminențe în structură, mai elastic și recomandat pentru operațiuni dificile de găurire (de exemplu cu mașini de găurit portabile). Execuție avantajoasă din punctul de vedere al prețului.

Descriere tehnică

Domeniu de găurire	1 - 10,5 mm
Increment	0,5 mm
Număr de burghie	24
Coadă tip	Coadă cilindrică
Ø găurii de centrare	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit

Fișă de date

Materialul sculei	HSS
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
	114000 10,5

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 10,5 mm

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10,5	115475 1-10,5