




Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 2-10



Date comandă

Numărul de comandă	115020 2-10
GTIN	4045197024145
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Domeniu de găurire: 2 - 10 mm

Număr de burghie: 81

Increment: 0,1 mm

Descriere tehnică

Număr de burghie	81
Domeniu de găurire	2 - 10 mm
Increment	0,1 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu

Fișă de date

cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
	114000 9,9

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,9 mm	
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3 mm	114000 3
	114000 8,8

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,8 mm

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,1 mm

114000 5,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,8 mm

114000 7,8

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,5 mm

114000 4,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,1 mm

114000 9,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,6 mm

114000 4,6

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,9 mm

114000 7,9

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,9 mm

114000 6,9

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,1 mm

114000 3,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,3 mm

114000 3,3

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,9 mm

114000 5,9

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,6 mm

114000 3,6

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,1 mm

114000 2,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,1 mm

114000 6,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,4 mm

114000 4,4

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,3 mm

114000 2,3

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,2 mm

114000 5,2

114000 3,4

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,4 mm

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,6 mm

114000 5,6

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,5 mm

114000 2,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,2 mm

114000 6,2

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,7 mm

114000 3,7

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,3 mm

114000 6,3

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,5 mm

114000 8,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,5 mm

114000 3,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,3 mm

114000 5,3

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,4 mm

114000 8,4

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,1 mm

114000 8,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,5 mm

114000 5,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5 mm

114000 5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,5 mm

114000 9,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,8 mm

114000 4,8

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,2 mm

114000 2,2

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,8 mm

114000 5,8

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,7 mm

114000 5,7

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6