

**Garant****CCGT 030101, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Clasa articolului	211

**Descriere tehnică**

Categorie	HU7315-1
Sfârâmător de aşchii	AF
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 600 m/min
Avans $f$	0,03 - 0,1 mm/rot
Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Rază la colț	0,1 mm
Strat de acoperire	neacoperită

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030101
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire