

**Garant**

**Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:  
125/10mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Clasa articolului	210

**Descriere****Descriere:**

Freză pentru avansuri foarte mari ultraperformantă, cu tăiș special.

Deosebit de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Utilizabilă și pentru semifiniție.

Eficiență a costurilor datorită plăcuței amovibile cu 5 tăișuri.

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	2,2 mm
Număr de dinți Z	10
Serie	Hi5
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 10T5..

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	105,85 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	63 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	125 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7