


**HOLEX****Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-13KB****Date comandă**

Numărul de comandă	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Clasa articolului	12B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338. **În plus, dimensiuni intermediare** pentru găuri de centrare pentru filetare de  $\varnothing$  3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

**Descriere tehnică**

Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Număr de burghie	29
Increment	0,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
$\varnothing$ găurii de centrare	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Toleranță $\varnothing$ nominal	h8

Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

## Accesorii

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5