



## Cuplaj de siguranță Branșament pentru furtun, Ø interior racord furtun (deschidere nominală): 11 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	080287 11
GTIN	7391390044778
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

**Cuplajele pneumatice din oțel** prezintă numeroase avantaje față de cuplajele standard din alamă:

- **Operare simplă cu o singură mână cu forță de cuplare redusă.**
- **Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.**
- **Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafețe tratate și întărite cu toleranțe mici de fabricație.**
- **Rentabilitate – perioada de amortizare este de maxim 2ani.**

**Cuplajul de siguranță eSafe** corespunde standardului ISO 4414 și EN 983. Acesta este întâi depresurizat și apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.

Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar.

#### Aplicație:

Pentru creșterea performanțelor și creșterea siguranței instalațiilor pneumatice industriale.

#### Notă:

**Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.**

### Descriere tehnică

Valoare debit	2250 l/min
Ø interior racord furtun (deschidere nominală)	11 mm
Material	Cuplaj din oțel

Presiune maximă de lucru

16 bar

Tip produs

Cuplaj