




Cuplaj de siguranță Stream-Line, Ø interior racord furtun (deschidere nominală): 11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	080297 11
GTIN	7391390285331
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Cuplajele pneumatice din oțel prezintă numeroase avantaje față de cuplajele standard din alamă:

- **Operare simplă cu o singură mână cu forță de cuplare redusă.**
- **Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.**
- **Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafețe tratate și întărite cu toleranțe mici de fabricație.**
- **Rentabilitate – perioada de amortizare este de maxim 2ani.**

Cuplajul de siguranță eSafe corespunde standardului ISO 4414 și EN 983. Acesta este întâi depresurizat și apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.

Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar.

Adaptor de furtun Stream Line cu presare simplă și eficiență a furtunului cu ajutorul piuliței filetate fără clemă de prindere.

Aplicație:

Pentru creșterea performanțelor și creșterea siguranței instalațiilor pneumatice industriale.

Notă:

Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.

Descriere tehnică

Ø interior racord furtun (deschidere nominală)	11 mm
Tip produs	Cuplaj

