

Garant**CNMG 120412, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120412 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfărâmbător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mmAvans f : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Categorie	HB7210-1
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	K
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmbător de așchii	GM

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire