

Garant**CNMG 120416, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120416 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfârâmător de aşchii: GM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Rază la colţ	1,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Condiție de tăiere	uşor întrerupt
Materialul sculei	Carbura

Sfârâmător de așchii	GM
Categorie	HB7210-1
Aplicația principală	K
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire