


Garant**CNMG 160612, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160612 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfărâmbător de aşchii: Fontă
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,32 - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmbător de aşchii	Fontă
Avans f	0,32 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Categorie	HB7210-1

Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	K
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire