

Garant**CNMG 160616, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160616 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfărâmbător de aşchii: Fontă
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,32 - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de aşchii	Fontă
Aplicația principală	K
Rază la colț	1,6 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7210-1
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm

Avans f	0,32 - 0,8 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire