

**Garant****DNMG 150608, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150608 HB7210-1 Categorie: HB7210-1  
Sfărâmbător de așchii: GM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Avans  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Aplicația principală	K
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmbător de așchii	GM
Avans $f$	0,3 - 0,7 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Categorie	HB7210-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire