

Garant**DNMG 150608, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfârâmător de așchii: Fontă
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,32 - 0,8 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Aplicația principală	K
Categorie	HB7210-1
Avans f	0,32 - 0,8 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbură

Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	Fontă
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire