


**Garant****SNMA 120412, Categorie: HB7210-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251228 HB7210-1
GTIN	4062406059071
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMA 120412 HB7210-1 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7210-1

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmAvans  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	K
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7210-1

Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMA 120412
Numărul de schimbări / tăişuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire