


**Garant****SNMG 190616, Categorie: HB7210-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 190616 HB7210-1 Rază la colț: 1,6 mm  
Categorie: HB7210-1  
Sfărâmător de așchii: Fontă  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Avans  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min

## Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,32 - 0,8 mm/rot
Aplicația principală	K
Categorie	HB7210-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfărâmător de așchii	Fontă

Rază la colț	1,6 mm
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire