

**Garant****WNMG 060408, Categorie: HB7210-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 060408 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfârâmător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmAvans  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Sfârâmător de așchii	GM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	K
Categorie	HB7210-1
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire