

Garant**WNMA 080412, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMA 080412 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mmAvans f : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7210-1
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	K
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMA 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire