


Garant**CC.T 09T304, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfârâmător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	K
Categorie	HB7210-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Sfârâmător de așchii	GM

Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire