

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfărâmtător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	K
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Sfărâmtător de așchii	GM

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Categorie	HB7210-1
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire