

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Categorie	HB7210-1
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	K
Sfărâmător de așchii	GM
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire