


Garant**SC.T 120408, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 120408 HB7210-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7210-1

Sfărâmător de aşchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	K
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfărâmător de aşchii	GM
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Condiție de tăiere	continuă

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Categorie	HB7210-1
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire