



Furtun cu inserție textilă PU, albastru, Lungime 25 m, Ø interior al furtunului (deschidere nominală): 11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	080221 11
GTIN	7391390094667
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Furtun din PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune. Rezistență deosebită față de ulei, solvenți și soluții care nu au ca solvent apa. Presiune de lucru 16 bari.

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la -15 °C până la 60 °C.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	16 bar
Lungimea furtunului	25 m
Material	Furtun PU cu inserție textilă
Ø interior al furtunului (deschidere nominală)	11 mm
Ø exterior al furtunului	16 mm
Culoarea	albastru
Caracteristici nume produs	Lungime 25 m
Tip produs	Furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranță Stream-Line Ø interior racord furtun
(deschidere nominală) 11 mm

080297 11