

Garant**Plăcuță amovibilă pentru debavurare, HB7525, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Clasa articolului	21Y

Descriere

Plăcuță amovibilă pentru debavurare UNI Avans f: 0,005-0,03 mm

Descriere tehnică

Avans f	0,005-0,03 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7525
t_{min}	0,25 mm
t_{max}	1,75 mm
Număr de dinți Z	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru gravare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	M
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		