


CNMG 120404 Wiper, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 Wiper CA025P Categorie: CA025P
 Sfârâmător de aşchii: WP
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 105 - 435 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA025P
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	105 - 435 m/min

Sfârâmător de așchii	WP
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire