

Garant**Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	6 mm
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	13 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	12,4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 15
Cod ISO Suport	SRDCN 2020K06
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.T 0602
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 15	269028 15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500