


**CNMG 120404, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120404 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Avans $f$	0,15 - 0,35 mm/rot
Categorie	CA025P
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfărâmtător de așchii	PS
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire