


**CNMG 120404 Wiper, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120404 Wiper CA025P Categorie: CA025P  
 Sfârâmător de așchii: WQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Sfârâmător de așchii	WQ
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Avans $f$	0,15 - 0,35 mm/rot

Categorie	CA025P
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire