


**CNMG 120412 Wiper, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120412 Wiper CA025P Categorie: CA025P  
 Sfărâmător de aşchii: WQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	CA025P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de aşchii	WQ
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Avans $f$	0,15 - 0,35 mm/rot

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire