


**CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120408 Wiper CA025P Categorie: CA025P  
 Sfărâmător de așchii: WP  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 105 - 435 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Categorie	CA025P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	WP
Materialul sculei	Carbura
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 435 m/min
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire