


**CNMG 120412, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120412 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	CA025P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min

Sfârâmător de așchii	PS
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire