


**CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120408 Wiper CA025P Categorie: CA025P  
 Sfârâmător de așchii: WQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	WQ
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA025P
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Avans $f$	0,15 - 0,35 mm/rot
Materialul sculei	Carbura

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire