

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/06mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260606 12/06 |
| GTIN | 4062406059385 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Cod ISO Suport | SRGCR/L 1212F06 |
| Lungime cap L ₁ | 13,6 mm |
| Lungimea totală L | 80 mm |
| Mărimea plăcuței | 6 mm |
| Mărime coadă | 12 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | RC.T 0602 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 16 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 22 |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 30 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |